


## SERIE INTEGRAL 5" COMPLETO DI VALVOLE DN 1"




Per esecuzioni speciali di P min e B min, prego contattare il ns ufficio tecnico

## DESCRIZIONE


## TI025(N-V-T)P / TI025(N-V-T)M

<b>1</b>	Bobina - Connettore	BH10 V## / V##
<b>2</b>	Viti - Rondelle	TKITVTE06X18X4
<b>3</b>	Gruppo pilota	1331080
<b>4</b>	Coperchio pilota	1251750
<b>5</b>	Coperchio remoto	1251770
<b>6a</b>	Molla membrana	3241002
<b>6</b>	Membrana (N-V-T)	TKISM025N Neoprene TKISM025V Viton TKISM025T Bassa temperatura

$$V_{##} / V_{##} = 24 \text{ Vdc} - 24 \text{ Vac} - 115 \text{ Vac} - 230 \text{ Vac}$$


## STAFFE SOSTEGNO

CS = COLLARE  
SA = SUPPORTO ALTO A = 180  
SM= SUPPORTO MEDIO A = 160  
SB = SUPPORTO BASSO A = 95



TUBO D'USCITA LISCIO CORTO = G1  
TUBO D'USCITA LISCIO LUNGO = G2  
TUBO D'USCITA FILETTATO LUNGO = G3  
TUBO D'USCITA FILETTATO CORTO = G4

