


## SERIE INTEGRAL 6" CON VÁLVULAS DN 1"




Para ejecuciones especiales de P mín. y B mín., por favor contactar con nuestro departamento técnico.

## DESCRIPCIÓN



## TI025(N-V-T)P / TI025(N-V-T)M

<b>1</b>	Bobina - Conector	BH10 V## / V##
<b>2</b>	Tornillos - Arandelas	TKITVTE06X18X4
<b>3</b>	Grupo piloto	1331080
<b>4</b>	Tapa piloto	1251750
<b>5</b>	Tapa remoto	1251770
<b>6a</b>	Muelle para membrana	3241002
<b>6</b>	Membrana (N-V-T)	TKISM025N Neopreno TKISM025V Viton® TKISM025T Baja temperatura

$$V_{\text{##}} / V_{\text{##}} = 24 V_{\text{cc}} - 24 V_{\text{ca}} - 115 V_{\text{ca}} - 230 V_{\text{ca}}$$


## ESTRIBOS DE SUJECCIÓN

CS = COLLAR  
SA = SOPORTE ALTO      A = 200  
SM= SOPORTE MEDIO    A = 170  
SB = SOPORTE BAJO     A = 109



TUBO DE SALIDA LISO CORTO = G1  
TUBO DE SALIDA LISO LARGO = G2  
TUBO DE SALIDA ROSCADO LARGO = G3  
TUBO DE SALIDA ROSCADO CORTO = G4