


SERIE INTEGRAL 6" CON VÁLVULAS DN 1 ½"




Para ejecuciones especiales de P mín. y B mín., por favor contactar con nuestro departamento técnico.

DESCRIPCIÓN


TI035(N-V-T)P / TI035(N-V-T)M

1	Bobina - Conector	BH10 V## / V##
2	Tornillos - Arandelas	TKITVTE06X18X4
3	Grupo piloto	1331080
4	Tapa piloto	1251720
5	Tapa remoto	1251740
6	Muelle para membrana	3241006
7	Membrana secundaria (N-V-T)	TKISM010N Neopreno TKISM010V Viton® TKISM010T Baja temperatura
8	Tornillos - Arandelas	TKITVTE06X20X6
9	Tapa	1251810
10	Muelle para membrana	3241018
11	Membrana principal (N-V-T)	TKISM035N Neopreno TKISM035V Viton® TKISM035T Baja temperatura


$$V_{EE} / V_{EE} = 24 V_{CC} - 24 V_{CA} - 115 V_{CA} - 230 V_{CA}$$

ESTRIBOS DE SUJECCIÓN

CS = COLLAR
SA = SOPORTE ALTO A = 200
SM= SOPORTE MEDIO A = 170
SB = SOPORTE BAJO A = 109



TUBO DE SALIDA LISO CORTO = G1
TUBO DE SALIDA LISO LARGO = G2
TUBO DE SALIDA ROSCADO LARGO = G3
TUBO DE SALIDA ROSCADO CORTO = G4

